

技术数据表

安全传感器发射器套件

配件编号: 426661

MLC500T30-1800-UDC-2100-S2



图片可能不同

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 合适的接收器
- 配件



套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	1	68000318	MLC500T30-1800	安全光幕发射器	分辨率: 30 mm 保护区高度: 1,800 mm 检测范围: 0 ... 10 m 连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚
	1	549867	UDC-2100-S2	设备防护立柱	功能: 可调节, 3个方向, 光幕和多光束光栅的安装和防护 支柱高度(不含底座): 2,100 mm

技术参数

基础数据

系列	MLC-UDC
设备类型	发射器
应用	手部保护

特性参数

类型	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
使用寿命 _{T_M}	20 年, EN ISO 13849-1

保护区数据

分辨率	30 mm
保护区高度	1,800 mm
检测范围	0 ... 10 m


机械参数

净重	7,565 g
----	---------

分类


税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

合适的接收器

	配件编号	名称	配件	说明
	426662	MLC510R30-1800-UDC-2100-S2	安全传感器接收器套件	功能包: 基本型 分辨率: 30 mm 保护区高度: 1,800 mm

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。