

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50153395

KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-300

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
|------------|----------------------------------------|

Conexión

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión 1                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de conexión                    | Conector redondo                                                                                                                                                                                                                            |
| Tamaño de rosca                     | M12                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo                                | Conector hembra                                                                                                                                                                                                                             |
| Número de polos                     | 4 polos                                                                                                                                                                                                                                     |
| Codificación                        | Codificación A                                                                                                                                                                                                                              |
| Versión                             | Axial                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conector redondo, LED               | No                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conexión 2                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de conexión                    | Conector redondo                                                                                                                                                                                                                            |
| Tamaño de rosca                     | M12                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo                                | Conector macho                                                                                                                                                                                                                              |
| Número de polos                     | 4 polos                                                                                                                                                                                                                                     |
| Codificación                        | Codificación A                                                                                                                                                                                                                              |
| Versión                             | Axial                                                                                                                                                                                                                                       |
| Propiedades de cable                |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Número de conductores               | 4 Unidad(es)                                                                                                                                                                                                                                |
| Sección de conductor                | 0,34 mm²                                                                                                                                                                                                                                    |
| AWG                                 | 22                                                                                                                                                                                                                                          |
| Color de cubierta                   | Negro                                                                                                                                                                                                                                       |
| Apantallado                         | No                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sin silicona                        | Sí                                                                                                                                                                                                                                          |
| Versión de cable                    | Cable de interconexión                                                                                                                                                                                                                      |
| Diámetro de cable (externo)         | 4,7 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longitud de cable                   | 30.000 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material de cubierta                | PUR                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aislamiento del conductor           | PP                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aptitud para cadena de arrastre     | Sí                                                                                                                                                                                                                                          |
| Velocidad de desplazamiento         | Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una acele-<br>ración máx. de 5 m/s²                                                                                                                                           |
| Propiedades de la cubierta exterior | Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni<br>plomo, mate, con poca adhesión, resis-<br>tente a la abrasión, fácil de procesar con<br>máquina                                                                                                  |
| Resistencia de la cubierta exterior | Resistente a la hidrólisis y los microbios,<br>alta resistencia a aceites, gasolinas y<br>sustancias químicas de acuerdo con<br>VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de<br>acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 /<br>IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Capacidad de torsión                | ±180° / m (máx. 2 millones de ciclos a<br>35 ciclos/min)                                                                                                                                                                                    |

Datos mecánicos

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Núm. de llave                                  | 13 mm                       |
| Peso neto                                      | 60 g                        |
| Ciclos de flexión                              | 5.000.000 Unidad(es)        |
| Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Mín. 10 x diámetro de cable |
| Radio de curvatura para tendido fijo, mín.     | Mín. 5 x diámetro de cable  |

Operación e Indicación

Datos ambientales

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente de funciona-<br>miento, tendido flexible | -25 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente de funciona-<br>miento, tendido fijo     | -40 ... 80 °C |

Certificaciones

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Índice de protección | IP 65   |
|                      | IP 66K  |
|                      | IP 67   |
| Certificaciones      | c UL US |
| Número UL-File       | E366145 |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ECLASS 16.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión      | Conector redondo |
| Tamaño de rosca       | M12              |
| Tipo                  | Conector hembra  |
| Número de polos       | 4 polos          |
| Codificación          | Codificación A   |
| Versión               | Axial            |
| Conector redondo, LED | No               |

Conexión eléctrica

Conexión 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Número de polos  | 4 polos          |
| Codificación     | Codificación A   |
| Versión          | Axial            |

Esquemas de conexiones

Esquema de cableado

