

## Hoja técnica

### Reflector

Código: 50120538

TKS 40x60.1.AF

#### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Versión especial

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Versión especial | Recubrimiento anticondensación |
|------------------|--------------------------------|

Datos mecánicos

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Diseño                                      | Rectangular      |
| Tamaño del triple                           | 2,3 mm           |
| Medida de montaje, anchura                  | 40 mm            |
| Medida de montaje, altura                   | 60 mm            |
| Medida de montaje, espesor                  | 7,2 mm           |
| Superficie de reflexión, altura             | 56 mm            |
| Superficie de reflexión, anchura            | 37 mm            |
| Material del reflector                      | Plástico         |
| Material de soporte                         | Plástico         |
| Con polarización cambiante                  | Sí               |
| Denominación química material del reflector | PMMA8N           |
| Estructura de superficie activa             | Triple           |
| Recubrimiento                               | Anticondensación |
| Peso neto                                   | 12 g             |
| Tipo de fijación                            | Adhesivo         |
|                                             | Fijación pasante |

Datos ambientales

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 65 °C |
|----------------------------------|---------------|

Certificaciones

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Índice de protección | IP 67 |
|----------------------|-------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279203 |
| ECLASS 8.0        | 27279203 |
| ECLASS 9.0        | 27273601 |
| ECLASS 10.0       | 27273601 |
| ECLASS 11.0       | 27273601 |
| ECLASS 12.0       | 27273601 |
| ECLASS 13.0       | 27273601 |
| ECLASS 14.0       | 27273601 |
| ECLASS 15.0       | 27273601 |
| ETIM 5.0          | EC002467 |
| ETIM 6.0          | EC002467 |
| ETIM 7.0          | EC002467 |
| ETIM 8.0          | EC002467 |
| ETIM 9.0          | EC002467 |
| ETIM 10.0         | EC002467 |