

技术数据表

手持式条码阅读器

配件编号: 50130504

IT 1450g 1D-2



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示
- 配件



技术参数

基础数据	
系列	IT145xg

读取数据	
可读条码类型	128码
	2/5隔行扫描码
	39码
	93码
	Codabar
	Codablock码
	EAN 128码
	EAN 8/13码
	EAN码附录
	GS1 Databar全向
	GS1 Databar受限
	GS1 Databar扩展
	GS1 Databar码
	GS1 Databar缩短
	GS1 Databar迭加
	UPC码

光学数据	
读取距离	37 ... 370 mm
光源	LED
LED 组	1
相机水平分辨率	640 px
相机垂直分辨率	480 px
条码对比度(PCS)	35 %
模块大小	0.127 ... 0.508 mm

电气数据	
性能数据	
供电电压 U _B	5 V, DC
最大功率消耗	2 W

接口	
类型	RS 232, USB

RS 232	
功能	过程

USB	
功能	过程

连接	
连接1	
类型	RJ41

机械数据	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	62 mm x 169 mm x 82 mm
外壳材料	塑料, UL 94-V0
净重	130 g

环境数据	
环境温度, 工作	0 ... 40 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 60 °C
相对湿度(不凝结)	0 ... 95 %
读取高度	1.5 m
测量, 相对于	混凝土地面


认证	
防护等级	IP 40
认证	c UL US

分类	
税率编号	84719000
eCl@ss 8.0	27280101
eCl@ss 9.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550

电气连接

连接1	
功能	数据接口
	维护接口
	配置接口
	类型
RJ41	

引脚	引脚分配
1	屏蔽
2	电缆 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB



电气连接

引脚	引脚分配
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / 数据 + USB
10	n.c. RS 232 / 数据 - USB

操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色, 1闪烁	读取成功
	红色	无阅读结果

配件


连接技术 - 连接单元

	配件编号	名称	配件	说明
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: PROFINET, RS 232 连接: 6 光束 防护等级: IP 65

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50113397	KB JST-HS-300	连接电缆	适合接口: RS 232 连接1: JST ZHR 连接2: Sub-D, 直形, 插头, 9 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 300 mm 护套材料: PUR

连接技术 - Y-分配器线路

	配件编号	名称	配件	说明
	50114517	KB 232-1 IT190x	连接电缆	适合接口: RS 232, TTL 连接1: RJ41 连接2: Sub-D, 直形, 插座, 9 个引脚 连接3: 接头, 插入式, 直形, 插座, 2 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC

配件

紧固系统 - 其他

	配件编号	名称	配件	说明
	50120444	BT Wallholder HS65x8	壁挂	安装设备设计: 壁挂安装 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 插入式 材料: 塑料

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。