

## 기술 데이터 시트

## 이동식 바코드 리더

품목 번호: 50130504

IT 1450g 1D-2

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



## 기술 데이터

## 기본 데이터

시리즈	IT145xg
-----	---------

## 판독 데이터

판독 가능한 코드 종류	2/5 인터리브
	Codabar
	Codablock
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN 부록
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Stacked
	GS1 Databar Truncated
	GS1 데이터 바
	GS1 데이터 바, 전방향
	UPC
	코드 128
	코드 39
	코드 93

## 광학 데이터

판독 거리	37 ... 370 mm
광원	LED
LED 그룹	1
카메라 수평 분해능	640 px
카메라 수직 분해능	480 px
바코드 대비(PCS)	35 %
모듈 크기	0.127 ... 0.508 mm

## 전기 데이터

성능 데이터	
공급 전압 점검 $U_b$	5 V, DC
소비 전력, 최대	2 W

## 인터페이스

종류	RS 232, USB
----	-------------

## 전기 연결

## 연결 1

기능	데이터 인터페이스
	서비스 인터페이스
	설정 인터페이스
연결부 종류	RJ41

## 핀 지정

1	실드
2	케이블 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB

## RS 232

기능	진행
----	----

## USB

기능	진행
----	----

## 연결

## 연결 1

연결부 종류	RJ41
--------	------

## 기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	62 mm x 169 mm x 82 mm
하우징 재료	플라스틱, UL 94-V0
순중량	130 g

## 환경 데이터


작동 시 주변 온도	0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도	-40 ... 60 °C
상대 습도(응축되지 않음)	0 ... 95 %
낙하 높이	1.5 m
측정 대상:	콘크리트 바닥

## 인증

보호 등급	IP 40
인증	c UL US

## 분류

HS 번호	84719000
eCl@ss 8.0	27280101
eCl@ss 9.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550



## 전기 연결

핀	핀 지정
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB

## 조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	녹색, 1번 깜빡임 적색	판독 완료 판독 결과 없음

## 액세서리


### 연결 기술 - 연결 유닛

품목 번호	명칭	품목	설명
 50112891	MA 248i Profinet Gateway	모듈형 연결 유닛	공급 전압: 18 ... 30 V 소비 전류, 최대: 300 mA 인터페이스: PROFINET, RS 232 연결: 6 개수 보호 등급: IP 65

### 연결 기술 - 중간 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
 50113397	KB JST-HS-300	연결 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232 연결 1: JST ZHR 연결 2: Sub-D, 액시얼, Male, 9 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 300 mm 덮개 재료: PUR

### 연결 기술 - Y자형 분배기 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
 50114517	KB 232-1 IT190x	중간 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232, TTL 연결 1: RJ41 연결 2: Sub-D, 액시얼, 암, 9 핀 연결 3: 원형 커넥터, 삽입형, 액시얼, 암, 2 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 3,000 mm 덮개 재료: PVC

## 액세서리

### 고정 기술 - 기타

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50120444	BT Wallholder HS65x8	벽 홀더	고정 부품 모델: 벽 고정 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 밀어 넣기용 재료: 플라스틱

#### 참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.