

Teknik veri sayfası

Mobil barkod okuyucusu

Ürün no.: 50130504
IT 1450g 1D-2



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	IT145xg
------	---------

Okuma verileri

Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı
	Codabar
	Codablock
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN Ek
	GS1 veri çubuğu
	GS1 veri çubuğu genişletilmiş
	GS1 veri çubuğu her yönlü
	GS1 veri çubuğu kırılmış
	GS1 veri çubuğu sınırlı
	GS1 veri çubuğu yığılmış
	Kod 128
	Kod 39
	Kod 93
	UPC

Optik veriler

Okuma mesafesi	37 ... 370 mm
Işık kaynağı	LED
LED grubu	1
Kameranin çözünürlüğü yatay	640 px
Kameranin çözünürlüğü dikey	480 px
Barkod kontrastı (PCS)	35 %
Modül boyutu	0,127 ... 0,508 mm

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	5 V, DC
Güç tüketimi, maks.	2 W

Arayüz

Tür	RS 232, USB
-----	-------------

RS 232

İşlev	İşlem
-------	-------

USB

İşlev	İşlem
-------	-------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
---------------	------

Mekanik bilgiler

Ebatlar (G x Y x U)	62 mm x 169 mm x 82 mm
Malzeme gövde	Plastik, UL 94-V0
Net ağırlık	130 g

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	0 ... 95 %
Düşme yüksekliği	1,5 m
Ölçümlerin referansı	Beton zemin

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 40
Sertifikasyonlar	c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84719000
eCl@ss 8.0	27280101
eCl@ss 9.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Bakım arayüzü
	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	RJ41

Pin Pin tahsisi

1	Blendaj
2	Kablo kimliği
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB



Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB

Kumanda ve gösterge

LED	Gösterge	Anlam
1	yeşil, 1 kez yanıp söner	Okuma başarılı
	Kırmızı	Okuma sonucu yok

Aksesuarlar


Bağlantı teknolojisi - bağlantı ünitesi

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Modüler bağlantı birimi
			Besleme gerilimi: 18 ... 30 V Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: PROFINET, RS 232 Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 65

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50113397	KB JST-HS-300	Bağlantı kablosu
			Arayüz için uygundur: RS 232 Bağlantı 1: JST ZHR Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, erkek, 9 kutuplu Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 300 mm Malzeme kılıf: PUR

Bağlantı teknolojisi - Y distribütör kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50114517	KB 232-1 IT190x	Bağlantı kablosu
			Arayüz için uygundur: RS 232, TTL Bağlantı 1: RJ41 Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, dişi, 9 kutuplu Bağlantı 3: Yuvarlak konnektör, Takılabilir, eksenel, dişi, 2 kutuplu Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PVC

Aksesuarlar

Montaj tekniği - diğer

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50120444	BT Wallholder HS65x8	Duvara monte	Montaj ünitesinin uygulanması: Duvar montaj braketi Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi Montaj braketi, cihaz tarafı: İçeri sürmek için Malzeme: Plastik

Uyarı



↗ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.