

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50106905

KB ET-30000-SSA

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合接口	以太网
------	-----

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码
规格	直形

电缆性质

导线数量	4 光束
护套颜色	绿色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	6.5 mm
电缆长度	30,000 mm
护套材料	PUR

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码
规格	直形