

## Scheda tecnica dati

### Riflettore

Cod. art.: 50109257

TKS 40x60.1

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati meccanici

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Forma costruttiva                               | Rettangolare       |
| Dimensioni triple                               | 2,3 mm             |
| Misura di montaggio, larghezza                  | 40 mm              |
| Misura di montaggio, altezza                    | 60 mm              |
| Misura di montaggio, spessore                   | 7,2 mm             |
| Superficie riflettente, altezza                 | 56 mm              |
| Superficie riflettente, larghezza               | 37 mm              |
| Materiale del riflettore                        | Plastica           |
| Materiale del supporto                          | Plastica           |
| Con cambio di polarizzazione                    | Sì                 |
| Denominazione chimica, materiale del riflettore | PMMA8N             |
| Struttura della superficie attiva               | Triple             |
| Peso netto                                      | 10 g               |
| Tipo di fissaggio                               | Adesivo            |
|                                                 | Fissaggio passante |

### Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 65 °C |
|-------------------------------------|---------------|

### Certificazioni

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 67 |
|---------------------|-------|

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279203 |
| ECLASS 8.0               | 27279203 |
| ECLASS 9.0               | 27273601 |
| ECLASS 10.0              | 27273601 |
| ECLASS 11.0              | 27273601 |
| ECLASS 12.0              | 27273601 |
| ECLASS 13.0              | 27273601 |
| ECLASS 14.0              | 27273601 |
| ECLASS 15.0              | 27273601 |
| ECLASS 16.0              | 27273601 |
| ETIM 5.0                 | EC002467 |
| ETIM 6.0                 | EC002467 |
| ETIM 7.0                 | EC002467 |
| ETIM 8.0                 | EC002467 |
| ETIM 9.0                 | EC002467 |
| ETIM 10.0                | EC002467 |