

기술 데이터 시트

클램프 피스

품목 번호: 50111496

MC 006K

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

적합한 제품 그룹	스위칭 센서, 실린더형
적합한 적용 대상:	M6 디자인의 센서 시리즈 206 센서

기술 데이터

내부 직경	6 mm
플라스틱 고정 부품 화학 성분 표시	폴리아미드(PA 66)
순중량	4 g
고정 부품 버전	클램핑 홀더
고정 방식, 시스템 측	통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측	클램핑 가능
고정 부품 종류	고정형
고정 부품 재료	플라스틱

환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 80 °C
------------	-------------

분류

HS 번호	39174000
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

