

## Fiche technique

## Câble de liaison

Art. n°: 50124297

K-SSPB M12A-M12A-2P-0,3m-S-PUR

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour interface	PROFIBUS DP
-----------------------	-------------

### Connexion

#### Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage B
Modèle	Axiale

#### Connexion 2

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	2 pôles
Codage	Codage B
Modèle	Axiale

#### Propriétés du câble

Blindé	Oui
--------	-----

### Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

## Raccordement électrique

### Connexion 1

Fonction	Terminaison de bus
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage B
Modèle	Axiale

### Connexion 2

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	2 pôles
Codage	Codage B
Modèle	Axiale