

기술 데이터 시트

연결 케이블

품목 번호: 50154367

KB 4AC1 010

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결

그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

어플리케이션	내구성/내윤활성
인터페이스에 적합함	RS 232

전기 데이터

성능 데이터	
작동 전압	30V AC/DC

연결

연결 1	
연결부 종류	JST ZHR 커넥터
핀 개수	4 핀
원형 커넥터, LED	아니요
연결 2	
연결부 종류	열려 있는 끝부분
케이블 특성	
와이어 개수	4 개수
덮개 색상	흑색
차폐됨	아니요
케이블 모델	연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 직경(외경)	3.95 mm
케이블 길이	1,000 mm
덮개 재료	PVC
드래그 체인 적합성	예

기술 데이터


순중량	99 g
굽힘 주기	5,000,000 개수

조작 및 표시

분류	
HS 번호	85444995
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



전기 연결

연결 1

연결부 종류	JST ZHR 커넥터
핀 개수	4 핀
원형 커넥터, LED	아니요

연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
--------	-----------