

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63001152

MC330-S1-A

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Dimensions (Ø x L)	30 mm x 13 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Boîtier en plastique	Renforcé à la fibre de verre (PPS), auto-extinguible
Poids net	21 g
Couleur du boîtier	Rouge
Type de fixation	Fixation traversante
Distance à d'autres capteurs magnétiques, min.	50 mm

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 70 °C
--------------------------------------	---------------

Classification

Numéro de tarif douanier	85051990
ECLASS 5.1.4	27279217
ECLASS 8.0	27279217
ECLASS 9.0	27272404
ECLASS 10.0	27272404
ECLASS 11.0	27272404
ECLASS 12.0	27274002
ECLASS 13.0	27274002
ECLASS 14.0	27274002
ECLASS 15.0	27274002
ECLASS 16.0	27274002
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

