

Scheda tecnica dati

Distributore a Y

Cod. art.: 50137435

YV U-DDS-25-25-25-X01

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Per ordinare gli articoli	Si prega di tenere conto dello schema elettrico come da scheda dati
---------------------------	---

Collegamento

Numero di collegamenti	3 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
----------------------	----------------------

Grandezza della filettatura	M12
-----------------------------	-----

Tipo	female
------	--------

Numero di poli	5 poli
----------------	--------

Codifica	Codifica A
----------	------------

Modello	Assiale
---------	---------

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
----------------------	----------------------

Grandezza della filettatura	M12
-----------------------------	-----

Tipo	male
------	------

Numero di poli	5 poli
----------------	--------

Codifica	Codifica A
----------	------------

Modello	Assiale
---------	---------

Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
----------------------	----------------------

Grandezza della filettatura	M12
-----------------------------	-----

Tipo	female
------	--------

Numero di poli	5 poli
----------------	--------

Codifica	Codifica A
----------	------------

Modello	Assiale
---------	---------

Proprietà del cavo

Schermato	No
-----------	----

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
-------------------	--------

Dimensioni (P x H x L)	36 mm x 16 mm x 45 mm
------------------------	-----------------------

Apertura della chiave	13 mm
-----------------------	-------

Peso netto	24 g
------------	------

Materiale	PUR
-----------	-----

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-25 ... 85 °C
-------------------------------------	---------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85366990
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27440104
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27440111
-------------	----------

ECLASS 11.0	27440111
-------------	----------

ECLASS 12.0	27440111
-------------	----------

ECLASS 13.0	27440111
-------------	----------

ECLASS 14.0	27440111
-------------	----------

ECLASS 15.0	27440111
-------------	----------

ECLASS 16.0	27440111
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC002925
----------	----------

ETIM 7.0	EC002925
----------	----------


ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------


Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Disegni quotati

Schema elettrico



- a Collegamento 3, connettore femmina M12
- b Collegamento 1, connettore femmina M12
- c Collegamento 2, connettore maschio M12

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Accessori

Generalità

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50132266	TT-Set 0,6-13	Attrezzo	Tipo: Chiave dinamometrica Apertura della chiave: 13 mm Momento torcente: 0,6 N·m Materiale: Plastica, Acciaio inox Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.