

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50112142

TK BR 53

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Domaine d'application	Alimentaire
-----------------------	-------------

Données mécaniques

Forme	Rectangulaire
Dépendant de la direction	Oui
Taille des prismes triples	0,3 mm
Cote de montage, largeur	14 mm
Cote de montage, hauteur	36 mm
Cote de montage, épaisseur	20,3 mm
Surface réfléchissante, hauteur	10 mm
Surface réfléchissante, largeur	29 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Inox
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	Inox
Structure de surface active	Micro-prisme triple
Poids net	50 g
Type de fixation	Ajustement de boîtier

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-30 ... 70 °C
--------------------------------------	---------------

Certifications

Indice de protection	IP 67
	IP 69K

Classification

Numéro de tarif douanier	73269098
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

