

## 技术数据表


## 连接电缆

配件编号: 50111228

KB M12A-8P-USB-IO-3000

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 适合   | LSIS 223 系列固定式 2D 条码阅读器 |
| 适合接口 | USB                     |

连接

|             |          |
|-------------|----------|
| 连接1         |          |
| 类型          | 接头       |
| 螺纹规格        | M12      |
| 类型          | 插头       |
| 引脚数         | 5 个引脚    |
| 编码          | A-编码     |
| 规格          | 直形       |
| 连接2         |          |
| 类型          | 接头       |
| 螺纹规格        | M12      |
| 类型          | 插座       |
| 引脚数         | 8 个引脚    |
| 编码          | A-编码     |
| 规格          | 直形       |
| 连接3         |          |
| 类型          | USB      |
| 电缆性质        |          |
| 导线数量        | 8 个      |
| 护套颜色        | 黑色       |
| 有屏蔽         | 是        |
| 电缆设计        | 互连电缆     |
| 导线直径 ( 外部 ) | 6 mm     |
| 电缆长度        | 3,000 mm |
| 护套材料        | PUR      |
| 拖链适用性       | 否        |

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

电气连接

连接1

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 5 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |

连接2

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插座    |
| 引脚数  | 8 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |

连接3

|      |             |
|------|-------------|
| 类型   | USB         |
| 接头类型 | USB 1.1标准-A |