

## 기술 데이터 시트

## 안전 센서 세트 송신기

품목 번호: 426661

MLC500T30-1800-UDC-2100-S2

### 내용


- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 적합한 수신기
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



## 세트 구성품

	개수	품목 번호	명칭	품목	설명
	1	68000318	MLC500T30-1800	안전 라이트 커튼 송신기	분해능: 30 mm 보호필드 높이: 1,800 mm 감지 범위: 0 ... 10 m 연결: 원형 커넥터, M12, 금속, 5 핀
	1	549867	UDC-2100-S2	장치 컬럼	기능: 조정 가능, 3 방향, 라이트 커튼 및 다중빔 광전 감지기의 설치 및 보호 발받침대를 제외한 컬럼 높이: 2,100 mm

## 기술 데이터

### 기본 데이터

시리즈	MLC-UDC
장치 종류	송신기
어플리케이션	손 보호

### 특성변수

유형	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
사용 시간 T <sub>M</sub>	20 년, EN ISO 13849-1

### 보호필드 데이터

분해능	30 mm
보호필드 높이	1,800 mm
감지 범위	0 ... 10 m


### 기술 데이터

순중량	7,565 g
-----	---------

### 분류


HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

## 적합한 수신기

	품목 번호	명칭	품목	설명
	426662	MLC510R30-1800-UDC-2100-S2	안전센서 세트 수신기	기능 패키지: 기본 분해능: 30 mm 보호필드 높이: 1,800 mm

## 액세서리

### 연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	연결 케이블	어플리케이션: 내유성/내윤활성 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

#### 참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.