


## Scheda tecnica dati

### Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50120432  
KB USB-1 HS 65x8

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per	HS 65x8
Idoneo per interfaccia	USB

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
Connettore circolare, LED	No

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 1.1 Standard-A

#### Proprietà del cavo

Numero di conduttori	4 pezzo(i)
Colore della guaina	Grigio
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo spiralizzato
Diametro del cavo (esterno)	4 mm
Lunghezza cavo	2.800 mm
Materiale della guaina	TPU
Idoneità per catena portacavi	No

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

### Dati meccanici

Peso netto	95 g
------------	------


## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
Connettore circolare, LED	No

#### Pin Assegnazione dei pin

1	Schermatura
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V CC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-



### Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 1.1 Standard-A

#### Pin Assegnazione dei pin

1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA-
4	GND

