

Technisch gegevensblad Afdekkap

Art.-nr.: 50148549

AC IVS 1048-RED



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Diagrammen

Technische gegevens

Basisgegevens

Type	Afdekkap met bandpassfilter voor rood licht
	Afdekkap met bandpassfilter voor rood licht
Geschikt voor	IVS 1000i & DCR 1000i

Optische gegevens

Golflengte	635 nm
Transmissie	615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3%)
Invalshoek AOI	0 ... 15 °
Opmerking	De afdekkap kan niet samen met de objectieven Lens-S-M12-4F4 en Lens-S-M12-4F8 worden gebruikt. De sensorbeschermingsgraad zonder afdekkap is IP40.

Mechanische gegevens



Bouwvorm	Ring
Dikte	1 mm
Buitendiameter	11,8 mm
Nettogewicht	1 g
Kleur behuizing	Rood
Materiaal	BOROFLOAT®

Classificatie

Douanetariefnummer	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



OPMERKING Het filter wordt in de afdekkap gelegd

G

A Opname van het filter

Diagrammen

Doorlaatcurve

