


Technisch gegevensblad Aansluitkabel

Art.-nr.: 50106977

KB-014S- 10000-14

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Chemicaliënbestendig
------------	----------------------

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	30 V AC/DC
------------------	------------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
------------------	---------------

Schroefdraadmaat	M16
------------------	-----

Type	female
------	--------

Aantal polen	14 -polig
--------------	-----------

Codering	A-gecodeerd
----------	-------------

Uitvoering	gebogen
------------	---------

Ronde stekker, LED	Nee
--------------------	-----

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Kabeleigenschappen

Aantal aders	14 St.
--------------	--------

Afgeschermd	Ja
-------------	----

Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eenzijdig open)
-----------------	--------------------------------

Kabeldiameter (uitwendig)	6,7 mm
---------------------------	--------

Kabellengte	10.000 mm
-------------	-----------

Materiaal mantel	PVC
------------------	-----

Geschikt voor kabelrupsen	Nee
---------------------------	-----

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
--------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 15.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
------------------	---------------

Schroefdraadmaat	M16
------------------	-----

Type	female
------	--------

Aantal polen	14 -polig
--------------	-----------

Codering	A-gecodeerd
----------	-------------

Uitvoering	gebogen
------------	---------

Ronde stekker, LED	Nee
--------------------	-----

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------