

技术数据表


适配器

配件编号: 50142228

KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-000-24X

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

电气数据

性能数据

| | |
|--------|---------------|
| 工作电压 | 最大125 V AC/DC |
| 测量工作电流 | 4,000 mA |

连接

| | |
|------|-----|
| 接口数量 | 2 个 |
|------|-----|

连接1

| | |
|------|------------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 规格 | 直形 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁 |

连接2

| | |
|------|------------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁 |

电缆性质

| | |
|------|-----------------------|
| 交叉电缆 | 连接1, 引脚2 <-> 连接2, 引脚4 |
|------|-----------------------|

机械参数

| | |
|--------|-------|
| 扳手开口宽度 | 13 mm |
|--------|-------|

环境数据

| | |
|----------|---------------|
| 环境温度, 工作 | -25 ... 85 °C |
|----------|---------------|

认证

| | |
|------|-------|
| 防护等级 | IP 67 |
|------|-------|

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440106 |
| ECLASS 11.0 | 27440106 |
| ECLASS 12.0 | 27440106 |
| ECLASS 13.0 | 27440106 |
| ECLASS 14.0 | 27440106 |
| ECLASS 15.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |
| ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 |
| ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 |

电气连接

连接1

| | |
|------|------------------------------|
| 功能 | 适配器 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 规格 | 直形 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁 |

连接2

| | |
|------|------------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁 |

接线图

