

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50145358

MTKZ DEMO SET

Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	50130343	MTKZ 13-30 SET	Reflector	omvat: 100 st. Bouwvorm: rond Reflectievlak diameter: 15 mm Materiaal: Kunststof Dragermateriaal: Kunststof Chemische materiaalaanduiding: PA Bevestiging: Clip Geschikt voor boringdiameter: 12,5 ... 13,5 mm Geschikt voor materiaaldikte: 0,8 ... 5 mm Verwerkingstemperatuur: 5 ... 45 °C
	1	50129092	MTKZ 15-30 SET	Reflector	omvat: 100 st. Bouwvorm: rond Reflectievlak diameter: 15 mm Materiaal: Kunststof Dragermateriaal: Kunststof Chemische materiaalaanduiding: PA Bevestiging: Clip Geschikt voor boringdiameter: 14,5 ... 15,5 mm Geschikt voor materiaaldikte: 0,8 ... 5 mm Verwerkingstemperatuur: 5 ... 45 °C
	1	50140183	MTKZ 7-30 SET	Reflector	omvat: 100 st. Bouwvorm: rond Reflectievlak diameter: 15 mm Materiaal: Kunststof Dragermateriaal: Kunststof Chemische materiaalaanduiding: PA Bevestiging: Clip Geschikt voor boringdiameter: 6 ... 7 mm Geschikt voor materiaaldikte: 0,8 ... 5 mm Verwerkingstemperatuur: 5 ... 45 °C
	1	50132911	REF 7-A-15-30 SET	Reflectorende folie	omvat: 500 st. Bouwvorm: rond Reflectievlak diameter: 15 mm Bevestiging: zelfklevend Verwerkingstemperatuur: 15 ... 22 °C

Technische gegevens

Basisgegevens

omvat	10 stuks REF: 7-A-15-30 5 stuks per artikel: MTKZ 7-30, MTKZ 13-30, MTKZ 15-30
Geschikt voor	IPS 200i IPS 400i LSIS 472i

Mechanische gegevens

Bouwvorm	rond
Reflectievlak diameter	15 mm
Materiaal drager	Kunststof
Nettogewicht	34 g

Classificatie

Douanetarifnummer	39269097
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551