

## Fiche technique

### Lot capteur de sécurité miroir de renvoi

Art. n°: 426314

MLD-M002-UDC-1900-S2

#### Contenu


- Lot comprenant
- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier



## Lot comprenant

	Nombre	Art. n°	Désignation	Article	Description
	1	66500100	MLD-M002	Miroir de renvoi	Nombre de faisceaux: 2 pièce(s) Intervalle entre les faisceaux: 500 mm Type de fixation: Montage en rainure, Montage sur montant, Support tournant
	1	549854	UDC-1900-S2	Montant	Fonctions: Montage et protection des barrières immatérielles et barrages immatériels multifaisceaux, Réglable, 3 directions Hauteur de colonne sans pied: 1.900 mm

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Série MLD-UDC

### Données optiques

Nombre de faisceaux 2 pièce(s)

Intervalle entre les faisceaux 500 mm

### Données mécaniques

Poids net 9.792 g

Avec montant Oui

Hauteur de colonne sans pied 1.900 mm

### Classification

Numéro de tarif douanier 85389099

ECLASS 5.1.4 27279207

ECLASS 8.0 27279207

ECLASS 9.0 27273605

ECLASS 10.0 27273605

ECLASS 11.0 27273605

ECLASS 12.0 27273605

ECLASS 13.0 27273605

ECLASS 14.0 27273605

ECLASS 15.0 27273605

ECLASS 16.0 27273605

ETIM 5.0 EC002467

ETIM 6.0 EC002467

ETIM 7.0 EC002467

ETIM 8.0 EC002467

ETIM 9.0 EC002467

ETIM 10.0 EC002467

UNSPSC 26.08 31241706