

기술 데이터 시트

배전함

품목 번호: 50130593

MD 7XXP-11-68IO3-12



그림과 차이가 날 수 있습니다

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 회로도
- 조작 및 표시
- 액세서리



기술 데이터

전기 데이터

입력부	
스위칭 소자	PNP
성능 데이터	
총 전류	1.5A
로직 입력 데이터	
입력 공칭 전압 U _N	24 V DC

연결

마스터 연결	
연결부 종류	원형 커넥터
기능	조작을 위한 연결
나사 크기	M12
핀 개수	12 핀
엔코딩	A-코딩됨
유형	Male
분배기 연결부	
연결	6 개수
나사 크기	M8
핀 개수	3 핀
엔코딩	A-코딩됨
유형	암
재료	플라스틱
O-링 실링 재료	TPU
접점 재료	도금
접점당 동작전류	1.5 A

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	30 mm x 31.5 mm x 104 mm
하우징 재료	플라스틱
순중량	111 g
볼트 조임 토크	0 N·m

조작 및 표시

표시 방식	LED
-------	-----

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-20 ... 70 °C, 연결된 케이블에 따름
------------	----------------------------

인증


보호 등급	IP 67
	IP 65
인증	c UL US

분류

HS 번호	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585


치수 도면

전체 치수 정보(mm)




전기 연결


핀	핀 지정	와이어 색상
1	소켓 1-10 / 접점 1	갈색
2	소켓 1-10 / 접점 3	청색
3	소켓 1 / 접점 4	흰색
4	소켓 2 / 접점 4	녹색
5	소켓 5 / 접점 4	분홍
6	소켓 3 / 접점 4	황색
7	소켓 7 / 접점 4	흑색
8	소켓 4 / 접점 4	회색
9	소켓 6 / 접점 4	적색
10	소켓 8 / 접점 4	자주색
11	소켓 9 / 접점 4	분홍 / 회색
12	소켓 10 / 접점 4	적색 / 청색



핀	핀 지정	와이어 색상
1	+	갈색
3	-	청색
4	S1	위의 표 참조



회로도



조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	녹색, 연속 점등	작동 전압이 공급됨
2	황색, 연속 점등	신호1

액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50139769	KD U-M12-CA-P1-020	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 12 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PUR
	50139770	KD U-M12-CA-P1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 12 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR
	50139771	KD U-M12-CA-P1-100	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 12 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 10,000 mm 덮개 재료: PUR

액세서리

연결 기술 - 커넥터

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132254	D M12A-12P	케이블 소켓	연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 12 핀

일반

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50134479	CAP M8K-Set	연결캡	종류: 잔여 슬롯용 잠금 후드 나사 크기: M8 재료: 플라스틱

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.