

Technisch gegevensblad Adapter

Art.-nr.: 50149892

D U-M12-CA-K PWR27



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren

Technische gegevens

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
Aansluiting 1	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	12 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
Aansluiting 2	
Type aansluiting	Jack stopcontact
Kabeleigenschappen	
AWG	18

Mechanische gegevens

Sleutelwijdte	18 mm
Nettogewicht	31 g
Insteekcycli, max.	> 50

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 85 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 20
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925


Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	12 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Pin Pintoewijzing

1	n.c.
2	VCC
3	n.c.
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	GND
8	n.c.
9	n.c.
10	n.c.
11	n.c.
12	n.c.



Aansluiting 2

Type aansluiting	Jack stopcontact
------------------	------------------

Toebehoren

Voedingsadapters

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50110748 *	NT 24-24W	Voedingsadapter	Type netdeel: Stekkernetdeel Uitgang: 24 V DC, 1 A Ingang: 110..240 V AC, 50..60 Hz

* Benodigde accessoires, apart bestellen

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.