

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50104026

KB 031-7000-01

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı 30 V AC/DC

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Sub-D

Tip dişi

Kutup sayısı 15 kutuplu

Tasarım eksenel

## Bağlantı 2

Bağlantı türü Sub-D

## Kablo özellikleri

İletken sayısı 15 Adet

Korumalı Evet

Kablo tasarımı Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)

Kablo çapı (dış) 8,1 mm

Kablo uzunluğu 7.000 mm

Çekme zinciri uygunluğu Hayır

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311

eCl@ss 10.0 27060311

eCl@ss 11.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	15 kutuplu
Tasarım	eksenel

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	erkek
Kutup sayısı	15 kutuplu
Tasarım	eksenel