

Hoja técnica

Pieza de conexión

Código: 50116463

MK 300

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	BCL 300i
	BPS 300i

Interfaz

Tipo	RS 232
------	--------

Conexión

Número de conexiones	3 Unidad(es)
Conexión 1	
Función	PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión	Borne
Número de polos	5 polos
Conexión 2	
Función	HOST / BUS IN
Tipo de conexión	Borne
Número de polos	5 polos
Conexión 3	
Función	Interfaz de servicio
Tipo de conexión	USB

Datos mecánicos

Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Material de carcasa	Metal
	Plástico
Carcasa de metal	Fundición a presión de aluminio
Peso neto	175 g
Color de carcasa	Negro

Clasificación

Número de arancel	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ECLASS 16.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión	Borne
Prensacables	M16
Número de polos	5 polos

Borne

Asignación

1	SWIO 2
2	SWIN 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Conexión 2

Función	HOST / BUS IN
Tipo de conexión	Borne
Prensacables	M16
Número de polos	5 polos

Conexión eléctrica

Borne	Asignación
1	RTS/TX+
2	TxD/Tx-
3	GND ISO
4	RxD/RX-
5	CTS / RX+

Conexión 3

Función	Interfaz de servicio
Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Mini-B