

Folha de dados técnicos


Cabo de conexão

N.º do art.: 50106977

KB-014S- 10000-14

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Aplicação	Resistente a produtos químicos
-----------	--------------------------------

Dados elétricos

Dados de desempenho	
Tensão de operação	30 V CA/CC

Conexão

Conexão 1	
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M16
Tipo	female
Número de polos	14 polos
Codificação	Código A
Versão	Angular
Conector redondo, LED	Não

Conexão 2	
Tipo de conexão	Extremidade aberta

Características dos cabos	
Número de fios	14 Unid.
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	6,7 mm
Comprimento do cabo	10.000 mm
Material da bainha	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M16
Tipo	female
Número de polos	14 polos
Codificação	Código A
Versão	Angular
Conector redondo, LED	Não

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------