

## Fiche technique

## Câble de liaison

Art. n°: 50131533

KB 900-1000 MSC

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Connexion

#### Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	25 pôles
Modèle	Axiale

#### Connexion 2

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	25 pôles
Modèle	Axiale

#### Propriétés du câble

Nombre de brins	25 pièce(s)
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Longueur de câble	1.000 mm

### Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	25 pôles
Modèle	Axiale

### Connexion 2

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	25 pôles
Modèle	Axiale