

技術データシート

フィルム

製品番号: 50137876

OTB 30/100-BK/WH250

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	光学ライントレーサ OGS 600
-------	-------------------

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	100 mm x 0.5 mm x 25,000 mm
正味重量	1,689 g
機械的性質	すぐに通過可
	清掃が容易
	耐久性のある
	非摩耗
色	黒白のストライプ
素材	PVC
接着剤	アクリル接着剤
接着力	10 mm

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 55 °C
加工温度	15 ... 25 °C
下面の状態	グリースフリー
	クリーン
	ドライ
	平滑

分類

ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100