

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50129092

MTKZ 15-30 SET

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

omvat	100 st.
Geschikt voor	IPS 200i
	IPS 400i
	LSIS 472i

Mechanische gegevens

Bouwworm	rond
Montagemaat dikte	17,6 mm
Montagemaat diameter	31 mm
Reflectievlak diameter	15 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Nee
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PA
Nettogewicht	154 g
Type bevestiging	Clip
Type reflectoren	Reflector
Geschikt voor boringdiameter	14,5 ... 15,5 mm
Geschikt voor materiaaldikte	0,8 ... 5 mm

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-35 ... 45 °C
Verwerkingstemperatuur	5 ... 45 °C

Classificatie

Douanetarifnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

