

Technisch gegevensblad


Aansluitkabel

Art.-nr.: 50115044

KB JST-3000

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Olie-/smeermiddelbestendig
Geschikt voor interface	RS 232

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Bedrijfsspanning	30 V AC/DC

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	10 -polig
Ronde stekker, LED	Nee

Aansluiting 2	
Type aansluiting	open uiteinde

Kabeleigenschappen	
Aantal aders	3 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	5 mm
Kabellengte	3.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Classificatie

Douanetariefnummer	85444995
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	10 -polig
Ronde stekker, LED	Nee

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------