

技术数据表

主发射器终端

配件编号: 426126

AC-MLC-HT-END

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 说明



图片可能不同

技术参数

基础数据	
应用	MLC 520 主机规格的辅助校准和调整装置
适合	MLC 500 主机发射器安全光幕
连接	
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
认证	
防护等级	IP 67

分类	
税率编号	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

电气连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

说明

警告！



安全距离过低导致受伤危险
✎ 集成 Guest 设备会导致反应时间延长。基于这个原因必须计算更大的安全距离。
✎ 为此请注意连接和操作说明书中关于安全距离计算的说明。

警告！



缺少安全脚踏开关导致受伤危险
✎ 在通过合适工具使用连接插头时，请确保安全光幕不会在后面走动。

警告！



机器不可预知的反应导致受伤危险
✎ 每次改动保护装置都可能导致机器不可预知的反应。
✎ 在每次改动保护装置后由专业人员进行检查。

说明

注意	
	⚠ 请注意 MLC 520 主机的连接和操作说明书。