

Karta danych technicznych Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50154368

KB 4AC1 030

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne

Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Odporny na działanie olejów/smarów
Przeznaczony dla interfejsu	RS 232

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie robocze	30 V AC/DC

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Złącze JST ZHR
Liczba pinów	4 -pin
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	otwarty koniec
Właściwości przewodu	
Liczba żył	4 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Nie
Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnątrzna)	3,95 mm
Długość przewodu	3.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wleczzonego	Tak

Dane mechaniczne

Masa netto	99 g
Cykle zginania	5.000.000 Piece(s)


Obsługa i wskazanie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444995
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Złącze JST ZHR
Liczba pinów	4 -pin
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------