

技术数据表

信号塔元件

配件编号: 50130437

E7-MW1

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 说明



图片可能不同



技术参数

基础数据

系列	E7
----	----

认证

防护等级	IP 66
------	-------

连接

连接1	
类型	端子
端子类型	拉力弹簧技术

分类

税率编号	85318070
ECLASS 5.1.4	27371235
ECLASS 8.0	27371235
ECLASS 9.0	27371232
ECLASS 10.0	27371235
ECLASS 11.0	27371235
ECLASS 12.0	27371235
ECLASS 13.0	27371235
ECLASS 14.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154
ETIM 8.0	EC001154
ETIM 9.0	EC001154

机械参数


结构	圆柱形
尺寸 (Ø x L)	70 mm x 81 mm
外壳材料	塑料
外壳颜色	黑色
安装设备设计	墙角安装
设备侧固定件类型	螺旋式 / 垂直
帽罩模块	最多 5 件
模块支座	一侧
终端盖罩的数量	1 个

环境数据

环境温度，工作	-30 ... 60 °C
---------	---------------

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1

类型	端子
端子类型	拉力弹簧技术

说明

 遵守设备的使用规定！



- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。

 针对UL应用：



- 对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。