

技术数据表

互连电缆

配件编号: 50128804

KB 307-10000 FLEX

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合	BPS 307i
适合接口	SSI

连接

连接1	
类型	接插件
引脚数	32 个引脚
圆接头, LED	否
连接2	
类型	开口端
电缆性质	
导线数量	10 个
护套颜色	灰色
有屏蔽	是
电缆设计	互连电缆
导线直径 (外部)	8.5 mm
电缆长度	10,000 mm
护套材料	PUR
拖链适用性	是
横移速度	水平 5m 移动路径长度时最高 3.3 m/s , 最大加速度为 5 m/s ²

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接插件
引脚数	32 个引脚
圆接头, LED	否

连接2

类型	开口端
----	-----

芯线颜色

芯线敷设

灰色	FE
白色	GNDIN
棕色	VIN
紫色	SWIO 1
黑色	SWIO 2
蓝色	CLK-
绿色	数据-
红色	CLK+
黄色	数据+
粉红	n.c.