


## Technisch gegevensblad Aansluitkabel

Art.-nr.: 50108138

KB-ROD4-CP-5000

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Applicatie      | Chemicaliënbestendig |
| Parameteropslag | Ja                   |

### Elektrische gegevens

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Prestatiegegevens |            |
| Bedrijfsspanning  | 30 V AC/DC |

### Aansluiting

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Aansluiting 1             |                                |
| Type aansluiting          | Sub-D                          |
| Ronde stekker, LED        | Nee                            |
| Type                      | female                         |
| Aantal polen              | 15 -polig                      |
| Uitvoering                | axiaal                         |
| Aansluiting 2             |                                |
| Type aansluiting          | open uiteinde                  |
| Kabeleigenschappen        |                                |
| Aantal aders              | 15 St.                         |
| Afgeschermd               | Ja                             |
| Kabeluitvoering           | Aansluitkabel (eenzijdig open) |
| Kabellengte               | 5.000 mm                       |
| Materiaal mantel          | PVC                            |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee                            |

### Mechanische gegevens

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 608 g |
|--------------|-------|

### Certificeringen

|             |                |
|-------------|----------------|
| US-patenten | US 7,696,468 B |
|-------------|----------------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ECLASS 15.0        | 27060311 |
| ECLASS 16.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |
| ETIM 10.0          | EC001855 |
| UNSPSC 26.08       | 26121604 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Type aansluiting   | Sub-D     |
| Ronde stekker, LED | Nee       |
| Type               | female    |
| Aantal polen       | 15 -polig |
| Uitvoering         | axiaal    |

### Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | open uiteinde |
|------------------|---------------|