

## Teknik veri sayfası Sinyal kolon elemanı

Ürün no.: 50135459

A7-V1-DS-G-T



Şekil farklılık gösterebilir

### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Uyarılar
- Aksesuarlar



## Teknik veriler

## Temel veriler

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Seri                  | A7                                                  |
| Bunlar için uygundur: | A7 - Advanced Series serisi sinyal kolonlar elemanı |
| Sinyal verme türü     | optik                                               |

## Elektrik verileri

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Ortalama kullanım ömrü | > 100.000 h |
|------------------------|-------------|

## Güç verileri

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Besleme gerilimi U <sub>B</sub> | 24 V, DC, 10 % |
| Akım tüketimi, maks.            | 30 mA          |

## Bağlantı

|          |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uyarılar | Karıştırma emniyeti: Renklerin kontrolü PIN'ler üzerinden gerçekleşir, bilyelerin pozisyonu bu şekilde isteğe göre seçilebilir (bakınız kullanım kılavuzu).<br>Münferit renkler VCC üzerinden kontrol edilir (PNP) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mekanik bilgiler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Yapı şekli              | Silindirik    |
| Ölçü (Ø x U)            | 70 mm x 50 mm |
| Malzeme gövde           | Plastik       |
| Net ağırlık             | 109 g         |
| Montaj braketi türü     | Süngü sistemi |
| Aydınlatma maddesi türü | LED/24V       |
| Sinyal resmi            | Sürekli ışık  |
| Bilye rengi             | Yeşil         |
| Işınlama açısı          | 360°          |

## Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 60 °C |
|-------------------------|---------------|

## Sertifikalar


|                  |           |
|------------------|-----------|
| Koruma sınıfı    | IP 66     |
| Sertifikasyonlar | CE<br>CSA |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4          | 27371220 |
| ECLASS 8.0            | 27371220 |
| ECLASS 9.0            | 27371220 |
| ECLASS 10.0           | 27371220 |
| ECLASS 11.0           | 27371220 |
| ECLASS 12.0           | 27371220 |
| ECLASS 13.0           | 27371220 |
| ECLASS 14.0           | 27371220 |
| ECLASS 15.0           | 27371220 |
| ECLASS 16.0           | 27371220 |
| ETIM 5.0              | EC000232 |
| ETIM 6.0              | EC000232 |
| ETIM 7.0              | EC000232 |
| ETIM 8.0              | EC000232 |
| ETIM 9.0              | EC000232 |
| ETIM 10.0             | EC000232 |
| UNSPSC 26.08          | 32151503 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



## Uyarılar



### Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

## Aksesuarlar

### Montaj

|  | Ürün no. | Adı        | Ürün                 | Tanım                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135463 | A7-MP1-100 | Sinyal kolon elemanı | Bağlantı: Terminal, Çekme yayı tekniği<br>Yapı şekli: Silindirik<br>Versiyon: Ayak montajı<br>Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir / yatay<br>Modül girişi: tek taraflı<br>Ortam sıcaklığı: -10 ... 60 °C<br>Koruma sınıfı: IP 66 |

### Uyarı



- Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.