

技术数据表

反射器

配件编号: 50130289

TK 50 x100-Set



图片可能不同

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 尺寸图纸

套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	2	50009419	BT 910M	安装支架	安装设备设计: L 型角度 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 刚性 材料: 金属
	1	50003191	TK 50x100	反射器	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 46 mm x 96 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 背面可粘贴

技术参数

机械参数

结构	矩形
三倍尺寸	4 mm
安装尺寸, 宽	49.5 mm
安装尺寸, 高	99 mm
安装尺寸, 厚	9 mm
反射面高度	96 mm
反射面宽度	46 mm
反射板材料	塑料
基材的材料	塑料
极化变化	是
化学名称, 反射板材料	PMMA8N
结构, 有效表面	三角
净重	32 g
紧固类型	背面可粘贴

环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 65 °C
----------	---------------

认证

防护等级	IP 67
------	-------

分类

税率编号	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

