

技术数据表


互连电缆

配件编号: 50130488

KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	HCR 6200 系列移动式 2D 条码阅读器
适合接口	RS 232
	TTL

连接

连接1	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

连接2	
类型	RJ41

连接3	
类型	接头
螺纹规格	可插拔式
类型	插座
引脚数	2 个引脚
规格	直形

电缆性质	
导线数量	9 个
护套颜色	黑色
有屏蔽	是
电缆设计	螺旋电缆
导线直径 (外部)	5 mm
电缆长度	2,400 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

连接2

类型	RJ41
----	------

连接3

类型	接头
螺纹规格	可插拔式
类型	插座
引脚数	2 个引脚
规格	直形