

技术数据表


适配器电缆

配件编号: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

内容

- 技术参数
- 电气连接



技术参数

基础数据

适合接口	Ethernet
------	----------

接口

Ethernet	
传输速度	10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

连接

接口数量	2 个
连接1	
类型	RJ45
规格	直形
连接2	
类型	USB
接头类型	USB 3.0标准-A

机械参数

结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	71 mm x 26 mm x 16.2 mm
外壳颜色	白色

环境数据

环境温度, 工作	0 ... 40 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C

认证

防护等级	IP 20
认证	FCC
	RoHS

软件

系统要求	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
------	----------------------------------------------------------------------------------------

分类

税率编号	85176200
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	RJ45
----	------

连接2

类型	USB
接头类型	USB 3.0标准-A