

技术数据表


互连电缆

配件编号: 548051

CB-M12-1500X-3GF/GM

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

基础数据

应用	耐油/润滑剂
----	--------

连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	TPU
引脚数	3 个引脚
规格	直形
圆接头, LED	否
每个触点的工作电流	4 A
锁	螺旋接头
连接2	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	TPU
引脚数	3 个引脚
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A
电缆性质	
导线数量	3 个
核心截面	0.34 mm²
护套颜色	黑色
有屏蔽	否
电缆设计	互连电缆
导线直径 (外部)	4.3 mm
电缆长度	1,500 mm
导线材料	铜
护套材料	PUR
拖链适用性	是
横移速度	水平 5m 移动路径长度时最高 3.3 m/s , 最大加速度为 5 m/s²

环境数据

环境温度, 工作, 固定式	-25 ... 80 °C
---------------	---------------

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	TPU
引脚数	3 个引脚
规格	直形
圆接头, LED	否
每个触点的工作电流	4 A
锁	螺旋接头

电气连接

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	TPU
引脚数	3 个引脚
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A

接线图

接线图

