

技术数据表

安装设备

配件编号: 50146228

BT 716M-APCXL

内容

- 技术参数
- 电气连接

图片可能不同

## 技术参数

## 基础数据

系列	BT 7xx
包含	1x Y 型分配盒
适用于产品组	开关型光幕 测量光幕
适合	光幕 CML700i 光幕 CSL 505 光幕 CSL 710

## 连接

接口数量	1 个
连接1	
功能	供电电源 空气流控制 ( 针 4 = SWIN 1 ) 转速信号 ( 针 5 = SWOUT 1 )
类型	带接头电缆
电缆长度	200 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
导线数量	5 芯
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

## 机械参数

标准名称, 金属安装设备	钢制, 镀锌
安装设备设计	带有横流风机的自由吹气装置
设备侧固定件类型	带有钻孔 M8 的安装臂
设备紧固类型	预装安装臂
作用长度	1,600 mm
安装设备材料	钢
减震器	否

## 分类

税率编号	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

## 电气连接

## 连接1

功能	供电电源 空气流控制 ( 针 4 = SWIN 1 ) 转速信号 ( 针 5 = SWOUT 1 )
类型	带接头电缆
电缆长度	200 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
导线数量	5 芯
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

## 引脚 引脚分配

## 芯线颜色

1	+24V	红色
2	n.c.	-
3	GNDIN	蓝色
4	SWIN 1	黄色
5	SWOUT 1	白色

