

技术数据表

条码带

配件编号: 50147194

BCT G40 H47 L070

内容

- 技术参数



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	BPS 300i 系列条码定位系统
----	-------------------

机械参数

尺寸 (高 x 长)	47 mm x 70,000 mm
栅格尺寸	40 mm
机械特性	化学性 取决于紫外线耐受性 耐刮 耐擦 耐潮
粘合剂	丙烯酸盐粘合剂
粘合剂强度	0.035 mm
制造工艺	数字印刷
耐化学性(23°C下超过24 h)	变压器油 柴油 石油溶剂油
淬火	24 h
表面保护	透明聚丙烯复合地板

环境数据

环境温度, 工作	-29 ... 93 °C
处理温度	0 ... 45 °C
建议处理温度	10 ... 25 °C
耐用性	喷盐雾(150 h/5 %) 空气湿度 紫外光
基本特性	不粘油 光滑 干净 干燥

分类

税率编号	90178010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015