

Hoja técnica


Cable de interconexión

Código: 50131531

KB 900-1000

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	Lectores de código de barras serie BCL 900i
----------------	---

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	17 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
Conector redondo, LED	No

Conexión 2

Tipo de conexión	Sub-HD
Versión	Axial
Número de polos	25 polos
Tipo	Conector macho

Propiedades de cable

Número de conductores	17 Unidad(es)
Color de cubierta	Azul
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Longitud de cable	1.000 mm
Aptitud para cadena de arrastre	No

Datos mecánicos

Peso neto	98 g
-----------	------

Operación e Indicación

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	17 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
Conector redondo, LED	No

Conexión 2

Tipo de conexión	Sub-HD
Versión	Axial
Número de polos	25 polos
Tipo	Conector macho