

Technisch gegevensblad Hoekbeugel

Art.-nr.: 50113549

BT D12M.5

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor productgroep	Schakelende sensoren, cilindrisch
Geschikt voor	Sensoren met M12-bouwvorm

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	25 mm x 24 mm x 16 mm
Binnendiameter	12 mm
Normaanduiding bevestigingsonderdeel RVS	V2A
Nettogewicht	14 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Hoek L-vorm
Type bevestiging, installatiezijde	Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde	schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel	star
Materiaal bevestigingsonderdelen	RVS

Classificatie

Douanetariefnummer	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

