

Teknik veri sayfası Sinyal kolon elemanı

Ürün no.: 50130457

E4-MW2

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	E4
------	----

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Bastırma tekniği

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Ölçü (Ø x U)	40 mm x 56 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	132 g
Gövde rengi	siyah
Montaj ünitesinin uygulanması	Açı montajı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	vidalanabilir / dikey
Bilye modülü	10 adet maks.
Modül girişi	iki taraflı
Uç kapak sayısı	2 Adet

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 60 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 66
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
ECLASS 5.1.4	27371235
ECLASS 8.0	27371235
ECLASS 9.0	27371232
ECLASS 10.0	27371235
ECLASS 11.0	27371235
ECLASS 12.0	27371235
ECLASS 13.0	27371235
ECLASS 14.0	27371235
ECLASS 15.0	27371235
ECLASS 16.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154
ETIM 8.0	EC001154
ETIM 9.0	EC001154
ETIM 10.0	EC001154
UNSPSC 26.08	32151500

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Bastırma tekniği

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



UL uygulamalarında:



- UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.

Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130454	E4-V1-BZ1	Sinyal kolon elemanı	Sinyal verme: akustik Akım tüketimi, maks.: 39 mA Yapı şekli: Silindirik Montaj braket: Süngü sistemi Kumanda elemanları: DIP anahtarı Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66 Ses türü: Sürekli ton veya puls tonu Ses basıncı: 80 dB Ses sayısı: 1 Adet
	50130449	E4-V1-DB-R	Sinyal kolon elemanı	Sinyal verme: optik Besleme gerilimi: 24 V, AC/DC Akım tüketimi, maks.: 32 mA Yapı şekli: Silindirik Montaj braket: Süngü sistemi Aydınlatma maddesi: LED/24V Sinyal resmi: Flaşör Bilye rengi: Kırmızı Işınlama açısı: 360° Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66
	50130443	E4-V1-DS-R	Sinyal kolon elemanı	Sinyal verme: optik Besleme gerilimi: 24 V, AC/DC Akım tüketimi, maks.: 27 mA Yapı şekli: Silindirik Montaj braket: Süngü sistemi Aydınlatma maddesi: LED/24V Sinyal resmi: Sürekli ışık Bilye rengi: Kırmızı Işınlama açısı: 360° Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66

Uyarı



☛ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.