

技术数据表

接头

配件编号: 50104583

D M8A-4P-SK

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

电气数据

性能数据	
工作电压	最大32 V AC/DC
测量工作电流	4,000 mA

连接

接口数量	1 个
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
连接2	
类型	绝缘位移端子
电缆性质	

机械参数

结构	圆柱形
尺寸 (Ø x L)	11.8 mm x 42.5 mm

环境数据

环境温度，工作	-25 ... 85 °C
---------	---------------

认证

防护等级	IP 67
------	-------

分类

税率编号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	绝缘位移端子
----	--------