

## 技术数据表

### 接头

配件编号: 50081461

KD 095-5A-PG9

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



## 技术参数

## 电气数据

## 性能数据

|        |               |
|--------|---------------|
| 工作电压   | 最大125 V AC/DC |
| 测量工作电流 | 4,000 mA      |

## 连接

接口数量 1 个

## 连接1

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插座    |
| 材料   | 金属    |
| 柄体材料 | 塑料    |
| 引脚数  | 5 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |

## 连接2

类型 螺栓端子

## 电缆性质

允许导线截面 0.14 ... 0.75 mm<sup>2</sup>

## 机械参数

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 结构         | 圆柱形             |
| 尺寸 (Ø x L) | 20 mm x 52.5 mm |

## 电气连接

## 连接1

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插座    |
| 材料   | 金属    |
| 柄体材料 | 塑料    |
| 引脚数  | 5 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |

## 引脚 引脚分配

|   |       |
|---|-------|
| 1 | V+    |
| 2 | 信号 1  |
| 3 | V-    |
| 4 | 信号 2  |
| 5 | FE/屏蔽 |

## 连接2

类型 螺栓端子

## 环境数据

环境温度, 工作 -25 ... 85 °C

## 认证

防护等级 IP 67

## 分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27440102 |
| ECLASS 9.0   | 27069190 |
| ECLASS 10.0  | 27440102 |
| ECLASS 11.0  | 27440102 |
| ECLASS 12.0  | 27440116 |
| ECLASS 13.0  | 27440116 |
| ECLASS 14.0  | 27440116 |
| ETIM 5.0     | EC002635 |
| ETIM 6.0     | EC002635 |
| ETIM 7.0     | EC002635 |
| ETIM 8.0     | EC002635 |
| ETIM 9.0     | EC002635 |

