

Scheda tecnica dati


Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50118183

K-Y1 M12A-5m-M12A-S-PUR

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

| | |
|------------|--------------------------------|
| Idoneo per | Cortine fotoelettriche CML700i |
|------------|--------------------------------|

Collegamento

Collegamento 1

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Assiale |

Collegamento 2

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Assiale |

Collegamento 3

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Assiale |

Proprietà del cavo

| | |
|-------------------------------|---|
| Schermato | Sì |
| Lunghezza cavo, ramo 1 | 5.000 mm |
| Lunghezza cavo, ramo 2 | 150 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Idoneità per catena portacavi | Sì |
| Velocità di traslazione | Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 5 m/s ² |

Dati meccanici

| | |
|------------|-------|
| Peso netto | 205 g |
|------------|-------|

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

Collegamento elettrico

Collegamento 1

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Assiale |

Collegamento 2

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Assiale |

Collegamento elettrico

Collegamento 3

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Assiale |