

技术数据表

盖罩

配件编号: 50148550

AC IVS 1048-POL

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

基础数据

类型	配有交叉偏振滤波器的盖罩
适合	DCR 1048i IVS 1048i

光学数据

传输	40 %
注意	盖罩不能与 Lens-S-M12-4F4 和 Lens-S-M12-4F8 镜头一起使用。不带盖罩的情况下，传感器防护等级为 IP40。

机械参数


结构	环
厚度	17 mm
外径	45 mm
材料	PMMA (镜头涂层) PVAL (光学薄膜)

分类

税率编号	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



- A 偏振滤波器
- B 偏振滤波器旋转 90°